

DK50 2V/110

pre dve stomatologické súpravy
dla dwóch unitów stomatologicznych
для двух стоматологических установок

DK50 2x2V/110

pre štyri stomatologické súpravy
dla czterech unitów stomatologicznych
для четырех стоматологических установок

DK50 2V/110 DK50 2x2V/110

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 2V/110 S DK50 2x2V/110 S

- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 2V/110 M DK50 2x2V/110 M

- bez skrinky, so sušičom
- bez skrzynki, z osuszaczem
- без шкафа, с осушителем

DK50 2V/110 S/M DK50 2x2V/110 S/M

- so skrinkou, so sušičom
- ze skrzynką, z osuszaczem
- со шкафом, с осушителем



Technické údaje	DK50 2V/110	DK50 2x2V/110	Parametry techniczne	DK50 2V/110	DK50 2x2V/110	Технические параметры	DK50 2V/110	DK50 2x2V/110
Menovité napätie (V/Hz)	230/50 (60) 3x400/ 50 (60)	230/50 (60) 3x400/ 50 (60)	Napięcie znamionowe (V/Hz)	230/50 (60) 3x400/ 50 (60)	230/50 (60) 3x400/ 50 (60)	Номинальное напряжение/частота (В/Гц)	230/50 (60) 3x400/ 50 (60)	230/50 (60) 3x400/ 50 (60)
Výkonnosť kompresora (l.min ⁻¹ /5 bar)**	140	280	Wydajność kompresora (l.min ⁻¹ /5 bar)**	140	280	Производительность компрессора (л.мин ⁻¹ /5 бар)	140	280
Pracovný tlak kompresora (bar)*	5 - 7	5 - 7	Ciśnienie robocze kompresora (bar)*	5 - 7	5 - 7	Рабочее давление компрессора (бар)*	5 - 7	5 - 7
Objem vzdušníka (lit.)	110	110	Objętość zbiornika (lit.)	110	110	Объем ресивера (л)	110	110
Hlučnosť bez skrinky (dB [A])	≤ 71	≤ 73	Głośność bez skrzynki (dB [A])	≤ 71	≤ 73	Уровень шума без шкафа дБ [A]	≤ 71	≤ 73
Hlučnosť so skrinkou (dB [A])	≤ 52	≤ 53	Głośność ze skrzynką (dB [A])	≤ 52	≤ 53	Уровень шума со шкафом дБ [A]	≤ 52	≤ 53

* Iné pracovné tlaky na požiadanie.

** Výkonnosť kompresora so sušičom nižšia o cca 15%.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie.

** Wydajność kompresora z osuszaczem niższa o około 15%.

* Другие рабочие давления для запроса.

** Мощность компрессора с осушителем понижится о15%.